

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 13/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 13/16-16
GTIN	4062406044183
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UN  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 16  
Gevind-Ø: 20,638 mm  
Samlet længde L: 140 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Skaftfirkant □: 14,5 mm  
Kernehul-Ø: 19,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	19,1 mm
Gevinddybde	51,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	140 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevind-Ø	20,638 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	13/16-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper