

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 7/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 7/8-16
GTIN	4062406044244
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	22,225 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Kernehul-Ø	20,7 mm

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	140 mm
Gevinddybde	55,56 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	7/8-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper