

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1/4-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1/4-28
GTIN	4062406043537
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	5,5 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Gevinddybde	15,9 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,907 mm
Gevind-Ø	6,35 mm

Skaft-Ø D _s	7 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5,5 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1/4-28 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper