

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.2-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.2-64
GTIN	4062406043223
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 64

Gevind-Ø: 2,184 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,399 mm
Kernehul-Ø	1,9 mm
Gevinddybde	5,46 mm
Gevind-Ø	2,184 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	64
Skaftfirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	45 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	2-64 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper