

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 13/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,27 mm
Kernehul-Ø	19,6 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4

Samlet længde L	140 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Gevinddybde	51,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevind-Ø	20,638 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	13/16-20 UNEF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper