

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 9/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 9/16-27
GTIN	4062406043902
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 14,288 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	27
Skaftfirkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevind-Ø	14,288 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevinddybde	35,72 mm

Kernehul-Ø	13,4 mm
Gevindstigning	0,94 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	9/16-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper