

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 7/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 7/16-20
GTIN	4062406043773
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 11,112 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 9,9 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	110 mm
Gevind-Ø	11,112 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376

Gevinddybde	27,78 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Kernehul-Ø	9,9 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Skafftirkant □	7 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	7/16-20 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper