

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.12-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.12-28
GTIN	4062406043469
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	4,7 mm
Gevind-Ø	5,486 mm
Norm	DIN 371
Gevinddybde	13,7 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Samlet længde L	80 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	12-28 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper