

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 5/8-14
GTIN	4062406044022
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Gevinddybde	39,7 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	14
Skæremateriale	HSS E

Gevind-Ø	15,875 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Kernehul-Ø	14,2 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	5/8-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper