

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 7/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 7/16-27
GTIN	4062406043759
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 11,112 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	27
Gevinddybde	27,78 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	7 mm

Gevind-Ø	11,112 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,94 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	7/16-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper