

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.12-32****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 NO.12-32 |
| GTIN | 4062406043452 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 5,486 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,8 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Norm | DIN 371 |
| Gevindgange pr. tomme | 32 |
| Gevind-Ø | 5,486 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindstigning | 0,794 mm |
| Samlet længde L | 80 mm |
| Antal skær Z | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevinddybde | 13,7 mm |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Kernehul-Ø | 4,8 mm |
| Gevindtype | UNEF |
| Gevindstørrelse | 12-32 UNEF |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |