

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 7/8-9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 7/8-9
GTIN	4062406044282
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 9

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,34 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	19,34 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	55,56 mm
Antal spånnoter	4

Skafftirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	2,822 mm
Gevind-Ø	22,225 mm
Gevindgange pr. tomme	9
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/8-9 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper