

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 5/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 5/8-18
GTIN	4062406044008
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 15,875 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	39,7 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	14,5 mm
Gevindstigning	1,411 mm

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	15,875 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Skaft-Ø D _s	12 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5/8-18 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper