

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.10-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.10-28
GTIN	4062406043391
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 4,826 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,95 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,95 mm
Gevind-Ø	4,826 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Samlet længde L	70 mm

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	12,1 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	10-28 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper