

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.5-44****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.5-44
GTIN	4062406043285
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 44

Gevind-Ø: 3,175 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,577 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	2,7 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	44

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Gevinddybde	7,9 mm
Gevind-Ø	3,175 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5-44 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper