

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.3/8-12
GTIN	4062406047016
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	12
Norm	DIN 376
Gevinddybde	87,31 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	34,925 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Kernehul-Ø	32,75 mm

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Skafffirkant □	22 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1.3/8-12 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter