

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/8-24
GTIN	4062406046705
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 27,75 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,058 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Gevind-Ø	28,575 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	180 mm
Gevinddybde	71,44 mm

Skaft-Ø D _s	22 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	24
Kernehul-Ø	27,75 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.1/8-24 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper