

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/4-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 42 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	42 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevinddybde	111,1 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevind-Ø	44,45 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Gevindstigning	2,54 mm
Skafftirkant □	29 mm
Samlet længde L	220 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.3/4-10 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper