

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 2-4,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 45,03 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	32 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	250 mm
Gevind-Ø	50,8 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	127 mm
Kernehul-Ø	45,03 mm

Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevindstigning	5,644 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	2-4,5 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter