

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 13/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 13/16-20
GTIN	4062406046415
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,6 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	20,638 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	19,6 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm

Samlet længde L	140 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	20
Gevinddybde	51,6 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	13/16-20 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter