

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.3/8-16
GTIN	4062406046996
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 33,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	34,925 mm
Kernehul-Ø	33,4 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gevinddybde	87,31 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	28 mm
Samlet længde L	200 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.3/8-16 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper