

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/16-12
GTIN	4062406046682
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 26,99 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	26,99 mm
Kernehul-Ø	25 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,117 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	67,5 mm

Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	160 mm
Skafftirkant □	16 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/16-12 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper