

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/4-48****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130041 1/4-48 |
| GTIN                | 4062406045739 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,85 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal skær Z           | 3       |
| Antal spånnoter        | 3       |
| Kernehul-Ø             | 5,85 mm |
| Gevinddybde            | 15,9 mm |
| Gevindgange pr. tomme  | 48      |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 7 mm    |
| Norm                   | DIN 371 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Samlet længde L            | 80 mm  |
| Gevindstigning             | 0,529 mm                                       |
| Gevind-Ø                   | 6,35 mm  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Skafffirkant □             | 5,5 mm   |
| Gevindtype                 | UNS-LH   |
| Gevindstørrelse            | 1/4-48 UNS LH                                  |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |