

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1-12
GTIN	4062406046620
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	160 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	25,4 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	23,25 mm

Antal skær Z	4
Gevinddybde	63,5 mm
Skafftirkant □	16 mm
Norm	DIN 376
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1-12 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter