

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/2-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1/2-27
GTIN	4062406046064
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	11,85 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	27
Gevinddybde	31,75 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	1/2-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper