

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/16-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/16-8
GTIN	4062406046699
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 26,99 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	8
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Gevinddybde	67,5 mm

Skafftirkant □	16 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	26,99 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	24 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/16-8 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper