

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/4-12
GTIN	4062406046880
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 29,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	12
Gevinddybde	79,38 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	4

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	31,75 mm
Kernehul-Ø	29,5 mm
Skafftirkant □	20 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1.1/4-12 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper