

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.1/2-12
GTIN	4062406047153
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	95,25 mm
Kernehul-Ø	36 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Gevind-Ø	38,1 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindstigning	2,117 mm
Samlet længde L	200 mm

Skæft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1.1/2-12 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter