

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.3/4-8
GTIN	4062406047436
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 41,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	29 mm
Kernehul-Ø	41,4 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gevindstigning	3,175 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	220 mm

Gevindgange pr. tomme	8
Gevinddybde	111,1 mm
Gevind-Ø	44,45 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.3/4-8 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper