

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.13/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.13/16-12
GTIN	4062406047474
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 46,04 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 44 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevinddybde	115,1 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Samlet længde L	250 mm
Kernehul-Ø	44 mm
Gevindgange pr. tomme	12

Gevind-Ø	46,04 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.13/16-12 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter