

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/4-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 3/4-24
GTIN	4062406046347
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 18,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	47,63 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	24
Gevindstigning	1,058 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Antal spånnoter	4

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kernehul-Ø	18,1 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3/4-24 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper