

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 7/16-27
GTIN	4062406045999
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	27
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	11,112 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Samlet længde L	110 mm
Gevinddybde	27,78 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,941 mm
Skaffirkant □	7 mm
Skift-Ø D _s	9 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	7/16-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper