

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 5/16-32
GTIN	4062406045845
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,794 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	7,25 mm
Samlet længde L	90 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Gevinddybde	19,85 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevind-Ø	7,938 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	5/16-32 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter