

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.1/2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.1/2-10
GTIN	4062406049409
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 35,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	24 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	200 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Gevind-Ø	38,1 mm
Antal skær Z	4

Kernehul-Ø	35,7 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	95,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2,54 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/2-10 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper