

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.10-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.10-32
GTIN	4062406045623
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,826 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	70 mm
Gevind-Ø	4,826 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Kernehul-Ø	4,1 mm
Gevinddybde	12,1 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	10-32 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter