

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 5/16-36
GTIN	4062406045838
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 7,938 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,25 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,706 mm
Gevindgange pr. tomme	36
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	7,938 mm
Samlet længde L	90 mm

Gevinddybde	19,85 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	7,25 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/16-36 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper