

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.1/2-14****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 1.1/2-14 |
| GTIN                | 4062406049386   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Skaftfirkant □        | 24 mm    |
| Gevinddybde           | 95,25 mm |
| Samlet længde L       | 200 mm   |
| Skæremateriale        | HSS E    |
| Gevind-Ø              | 38,1 mm  |
| Kernehul-Ø            | 36,5 mm  |
| Gevindgange pr. tomme | 14       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevindstigning             | 1,814 mm                                       |
| Norm                       | DIN 376  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm  |
| Antal skær Z               | 4  |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 1.1/2-14 UNS                                   |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |