

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/8-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 5/8-27
GTIN	4062406046217
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kernehul-Ø	15 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	15,875 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	0,941 mm
Gevinddybde	39,7 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	5/8-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter