

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	27
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	160 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	63,5 mm
Kernehul-Ø	24,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	0,941 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevindtype	UNS

Gevindstørrelse	1-27 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter