

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 0,390-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 0,390-27
GTIN	4062406048211
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,941 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	8 mm
Gevinddybde	24,78 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevind-Ø	9,91 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Kernehul-Ø	9 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gevindtype	UNS

Gevindstørrelse	0,390-27 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter