

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 7/16-18
GTIN	4062406046026
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 11,112 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 9,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	27,78 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	7 mm
Gevind-Ø	11,112 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	9 mm

Gevindgange pr. tomme	18
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	9,75 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	7/16-18 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper