

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.3-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.3-56
GTIN	4062406045487
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,515 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	50 mm
Gevind-Ø	2,515 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Kernehul-Ø	2,15 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371

Gevindstigning	0,454 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gevinddybde	6,29 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	3-56 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter