

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.3/4-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.3/4-14
GTIN	4062406049645
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 42,85 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	14
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	44,45 mm
Gevinddybde	111,1 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E

Skafftirkant □	29 mm
Samlet længde L	220 mm
Kernehul-Ø	42,85 mm
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.3/4-14 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper