

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/8-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 7/8-27
GTIN	4062406046446
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	22,225 mm
Norm	DIN 376
Skafftirkant □	14,5 mm
Skagt-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	27
Gevinddybde	55,56 mm
Samlet længde L	140 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,941 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	21,4 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	7/8-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper