

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.5/8-12****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130045 1.5/8-12 |
| GTIN | 4062406049539 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 39,3 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Samlet længde L | 200 mm |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Gevindstigning | 2,117 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Gevindgange pr. tomme | 12 |
| Skæremateriale | HSS E |

| | |
|----------------------------|--|
| Norm | DIN 376 |
| Gevinddybde | 103,19 mm |
| Skafftirkant □ | 24 mm |
| Gevind-Ø | 41,275 mm |
| Kernehul-Ø | 39,3 mm |
| Gevindtype | UN |
| Gevindstørrelse | 1.5/8-12 UN |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |