

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.1/4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.1/4-8
GTIN	4062406049140
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 28,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	3,175 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Samlet længde L	180 mm
Gevind-Ø	31,75 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	79,38 mm
Skaftfirkant □	20 mm

Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	28,8 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.1/4-8 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper