

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1-14
GTIN	4062406048853
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNS  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 14  
Gevind-Ø: 25,4 mm  
Samlet længde L: 160 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Skaftfirkant □: 16 mm  
Kernehul-Ø: 23,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	16 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	14
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	23,75 mm

Antal spånnoter	4
Gevinddybde	63,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	25,4 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1-14 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper