

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.1-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gevinddybde	4,635 mm
Gevind-Ø	1,854 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	64
Kernehul-Ø	1,5 mm
Gevindstigning	0,397 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	45 mm
Antal spånnoter	2
Gevindtype	UNC-LH

Gevindstørrelse	1-64 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper