

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 3/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 3/4-16
GTIN	4062406048617
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	11 mm
Kernehul-Ø	17,5 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindstigning	1,588 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	47,63 mm
Samlet længde L	125 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	3/4-16 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper