

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.4-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,845 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	2,4 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	48
Gevind-Ø	2,845 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevinddybde	7,1 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Gevindstigning	0,529 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	4-48 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper